


HOLEX**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HBT020, Veľkosť / počet kusov:
120412/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|------------------|
| Číslo objednávky | GG2534 120412/50 |
| GTIN | 4067263092766 |
| Trieda položky | GGN |

Technický opis

| | |
|--|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 100 - 220 mm/min |
| Posuv f | 0,3 - 0,5 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 0,8 - 4,25 mm |
| Počet kusov | 50 |
| Obsah | 250219 HBT020 |
| Typ | HBT020 |
| Lamač triesok | PR |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |

Príslušenstvo

CNMG 120412 Typ HBT020

250219 HBT020