

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:
190624/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2531 190624/30
GTIN	4067263092711
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 260 mm/min
Obsah	250343 HB7020
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	1,6 - 6,75 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CNMG 190624 Typ HB7020

250343 HB7020