

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:
160616/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2531 160616/50
GTIN	4067263092681
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1,05 - 5,5 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 260 mm/min
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Počet kusov	50
Obsah	250338 HB7020
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CNMG 160616 Typ HB7020

250338 HB7020