


HOLEX**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HBT020, Veľkosť / počet kusov:
160612/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2534 160612/50
GTIN	4067263092803
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 220 mm/min
Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5,5 mm
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Počet kusov	50
Obsah	250221 HBT020
Typ	HBT020
Lamač triesok	PR
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

CNMG 160612 Typ HBT020

250221 HBT020