

**Garant****Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:  
190616/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2531 190616/30
GTIN	4067263092698
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Obsah	250341 HB7020
Hĺbka rezu $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 260 mm/min
Posuv $f$	0,3 - 0,5 mm/ot,
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

CNMG 190616 Typ HB7020

250341 HB7020