

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne DNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:
150612/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2539 150612/50
GTIN	4067263093022
Trieda položky	GGN

Technický opis

Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Hĺbka rezu a _p	0,8 - 3,75 mm
Počet kusov	50
Obsah	250864 HB7020
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

DNMG 150612 Typ HB7020

250864 HB7020