

ALBRECHT

Präzisions Spannfutter

Micro predĺženie presného skľučovadla s valcovou stopkou, Rozsah upínania: 1-6mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 300774 1-6 |
| GTIN | 4250261555252 |
| Trieda položky | 34F |

Popis**Prevedenie:**

- Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.
- Stopky tvrdo presústružené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Upínacie kliešte sa upínajú zozadu pomocou upínacej skrutky cez skľučovadlo, nie je potrebná upínacia matica!

Výhoda:

Veľmi úzka konštrukcia umožňuje obrábanie aj na ťažko dostupných dieloch, napr. v oblasti výroby nástrojov a foriem.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s valcovou stopkou podľa normy DIN 6499.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej skrutky a kľúča s priečnou rukoväťou.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (TČ) č. 308600 – 308806,

Upínací kľúč AB č. 308820– 308835,

Upínacie klieštiny GARANT č. 309563,

Upínacie klieštiny ALBRECHT č. 309572 – 309573.

Technický opis

| | |
|-----------------|--------|
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| L ₁ | 67 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ø D ₂ | 13 mm |
| Rozmer cez steny SW | 19 mm |
| Ø d | 20 mm |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | 3 µm |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Druh produktu | tepelný upínací trň |