


FAHRION®
FAHREYOND PRESSION**Presný klieštinový upínací trň ER HDC, HSK-A 63 A = 70, pre upínacie klieštiny ER: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	305912 32
GTIN	2050002068766
Trieda položky	33F

Popis

Prevedenie:

Vnútorý a vonkajší kužel brúsený s otvorom na čip RFID/Balluff. Sústrednosť a opakovateľnosť 3 µm pri 3×D, maximálne 50 mm pri použití presných upínacích klieští HP.HDC = Heavy Duty Chuck, upínač špeciálne určený pre ťažké obrábanie. Zosilnené teleso skľučovadla poskytuje lepšiu stabilitu a dostatok radiálnej tuhosti. Upínacia matica s guľôčkovým ložiskom s lichobežníkovým jemným závitom pre optimálne ťahovacie momenty a upínacie sily znižuje vibrácie. Veľmi vysoké pridržné sily vďaka úplnému uchyteniu upínacích klieští v skľučovadle a upínacej matici s povrchovou úpravou. Tlmenie vibrácií pomocou prvku upínacích klieští a hmotnosti skľučovadla.

Výhoda:

Patentované optimálne usadenie upínacej klieštiny, dvojité vedenia, trapézový jemný závit a upínacia matica s guľôčkovým ložiskom splynú pri upínaní v jednu stabilnú jednotku a zaisťujú tak najvyššiu tuhosť a presnosť.

Použitie:

HDC je obzvlášť vhodný na hrubovanie (napr. Frézy TPC) a obrábanie na čisto, príp. obrábanie vysoko pevných alebo húževnatých materiálov. Na vysoko presné upnutie náradia s valcovou stopkou.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice s guľôčkovým ložiskom.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, presné upínacie kliešte ER pre HP č. 309368 – 309381 a pre závitník č. 309402 – 309419 (nie Horex), upínacie matice ER CP č.

309655; 309665, upínacie matice ER HDC č. 309657, tesniace podložky HP č. 309666 – 309668, valčekové kľúče CP č. 309754; 309756, valčekové kľúče HDC č. 309745/309756.

Upozornenie:

Nie je kompatibilný s upínacou maticou Centro P. Upína iba menovitý \varnothing do \varnothing stopky, tolerancia h10. Používajte v kombinácii s upínacími kliešťami Fahrion.

Technický opis

Rozsah upínania	2 - 20 mm
Vonkajší \varnothing D	53 mm
Tvar	A
pre ER klieštiny	32
Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s HDC upínacím skľučovadlom	$\leq 6 \mu\text{m}$
Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s HDC upínacím skľučovadlom	$\leq 3 \mu\text{m}$
\varnothing upnutia D_1	2-20 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 70
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti ER-klieštin s CP upínacím skľučovadlom	$\leq 6 \mu\text{m}$
Presnosť obvodovej hádzavosti HP-klieštin s CP upínacím skľučovadlom	$\leq 3 \mu\text{m}$
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	klieštinový upínač

Príslušenstvo

Upínacia matica ER CENTRO P HDC, Typ HDC pre ER: 32HDC

309657 32HDC

