

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne SNMG, HB7020, Veľkosť/počet kusov:
120408/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2549 120408/30
GTIN	4067263093251
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Obsah	251324 HB7020
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,55 - 4,25 mm
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SNMG 120408 Typ HB7020

251324 HB7020