

**Garant****Hrubovanie otočnej výkyvnej platne SNMG, HB7020, Veľkosť/počet kusov:  
150612/30**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2549 150612/30
GTIN	4067263093299
Trieda položky	GGN

## Technický opis

Obsah	251330 HB7020
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,8 - 5,25 mm
Posuv $f$	0,3 - 0,5 mm/ot,
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

SNMG 150612 Typ HB7020

251330 HB7020