

**Garant****Hrubovanie otočnej výkyvnej platne SNMG, HB7020, Veľkosť/počet kusov:  
190616/50**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2549 190616/50
GTIN	4067263093343
Trieda položky	GGN

## Technický opis

Hĺbka rezu $a_p$	1,05 - 6,75 mm
Posuv $f$	0,3 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Počet kusov	50
Obsah	251336 HB7020
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

SNMG 190616 Typ HB7020

251336 HB7020