

**Garant****Otočná doštička na sústruženie stredovej časti SCGT, HU7310, Veľkosť / počet kusov: 09T302/50**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2676 09T302/50
GTIN	4067263098164
Trieda položky	GGN

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 mm/min
Obsah	260761 HU7310
Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,15 - 3,25 mm
Počet kusov	50
Typ	HU7310
Lamač triesok	AM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

SCGT 09T302 Typ HU7310

260761 HU7310