

**Garant****Kopírovacia frézovacia hlava HPC, bez povlaku, Ø D h10: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	210355 10
GTIN	4045197557681
Trieda položky	21M

**Technický opis**

Ø rezných hrán D	10 mm
Dĺžka britov L <sub>2</sub>	7,5 mm
Dĺžka hlavy l	13 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p,max</sub>	5 mm
Posuv f <sub>z</sub> pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,08 mm
Veľkosť upínania	10 mm
Voľná dĺžka	13 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	TopCut
Povrchová úprava	bez povlaku
Typ	HU730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W

Uhol sklonu zubov	32 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,5×D pri kopírovacom frézovaní
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	530	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 8X3	219986 8X3
Montážny kľúč Typ 8X3	219987 8X3