

Garant**NC navrtávak 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210400 20
GTIN	4045197557568
Trieda položky	21M

Technický opis

Dĺžka britov L ₂	10 mm
Ø vyvrtavacej hlavy D	20 mm
Dĺžka hlavy l	25 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,8 mm/ot,
Veľkosť upínania	20 mm
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Počet rezných hrán Z	2
Uhol špičky	90 Stupeň
Stopka	GARANT TopCut
Vnútorne chladenie	nie

Druh produktu

Obrábacia vložka pre
strediace vrtanie a navrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

Montážny kľúč Typ 16X5

219987 16X5

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 16X5

219986 16X5