

Garant**Frézovacia hlava, ostré hrany HPC, bez povlaku, Ø D h10: 12mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210345 12
GTIN	4045197557643
Trieda položky	21M

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty plných drážok pre $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$.

Technický opis

Dĺžka britov L_2	12 mm
Dĺžka hlavy I	22 mm
Ø rezných hrán D	12 mm
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,13 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcim krátke triesky	0,11 mm
Veľkosť upínania	12 mm
Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Celková dĺžka L	36,1 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Séria	TopCut
Typ	HU730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma

Typ	W
Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní mm
Hĺbka záberu ae pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní mm
Stratégia obrábania	HPC
Vnútorne chladenie	nie
vhodný upínač	GARANT TopCut
Druh produktu	Rezná vložka na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	530	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	500	N
Hliník > 10 % si	vhodný	450	N
CuZn	podmienene vhodný	320	N
Olej	podmienene vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 10X4	219986 10X4
Montážny kľúč Typ 10X4	219987 10X4