

Garant**NC navrtávak 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	210405 16
GTIN	4045197607744
Trieda položky	21M

Technický opis

Ø vyvrtavacej hlavy D	16 mm
Dĺžka hlavy l	20 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,8 mm/ot,
Veľkosť upínania	16 mm
Séria	TopCut
Typ	HB730
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Počet rezných hrán Z	2
Uhol špičky	142 Stupeň
Stopka	GARANT TopCut
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Obrábacia vložka pre strediace vrtanie a navrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný	50	H
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný	40	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	50	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	160	K
Olej	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		

Príslušenstvo

Nástrčný adaptér pre momentové kľúče Typ 13X4	219986 13X4
Montážny kľúč Typ 13X4	219987 13X4