



Presné číselníkové meradlo, chránené proti nárazom, Rozsah merania / Ø púzdra: 1/44,5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	433407 1/44,5
GTIN	7630041151831
Trieda položky	45A

Popis

Prevedenie:

Robustné, matne pochrómované mosadzné teleso; nerozbitné sklo. Upínacia stopka Ø 8 mm, h6, kalená a brúsená. Veľmi presné vyhotovenie. Najdôležitejšie miesta meracieho mechanizmu sú **vložené v drahokame**. Centrálna ručička **na odčítanie 1/1 000 mm**. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Takmer konštantná meracia sila v celom meracom rozsahu.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Hodnota stupnice	0,001 mm
Rozsah merania	0 - 1 mm
Norma	Výrobná norma
Ø púzdra	44,5 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa	0,2 mm

Kalibrácia	C2
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Meracia sila	0,8 - 1,2 N
Odčítanie	1/1000 mm
Otočný ciferník	áno
chránené proti nárazom	áno
Meracia technika	analógová
Materiál krytu	Mosadz
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,001
Maximálne rozpätie 5

023020 5