



Uhlová brúska GWS, Typ: 17125SINOX



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Trieda položky	03C

Popis

Prevedenie:

Motor 1 700 W s elektronickou reguláciou otáčok, ideálny napr. na **obrábanie nehrdzavejúcej ocele**.

Vynikajúci, ergonomický obvod rukoväti: Prvotriedna ergonómia vďaka výrazne zmenšenému obvodu rukoväti.

Vysoká ochrana a kontrola používateľa: KickBackControl, pozvoľný štart, ochrana proti opätovnému spusteniu, ochrana proti preťaženiu, tlmenie vibrácií a predvoľba otáčok.

Rozsah balenia:

Vrátane ochranného krytu proti otáčaniu, upínacej súpravy, prídavnej rukoväte.

Technický opis

maximálny Ø kotúčov	125 mm
Balenie	Kartón
Zvláštnosť	Kickback Control, ochrana pred opätovným spustením
Príkion	1700 W
Sieťové napätie	230 V
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Pripojovací závit	M14

Blokovanie opätovného nábehu	áno
Pozvoľný štart	áno
Označenie výrobcu	GWS 17-125 S INOX
Menovité napätie	230 V
Hmotnosť	2,4 kg
Sieťová frekvencia	50 Hz
Ochrana proti náhlemu spätnému rázu integrovaná v náradí	áno
Rozsah otáčok	1900 - 7800 min ⁻¹
Druh produktu	Uhlová brúska