

Garant**Fréza, TiAlN, Ø × dĺžka js14 DC: 5X80mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	190750 5X80
GTIN	4045197098733
Trieda položky	11W

Popis

Prevedenie:**Špeciálna geometria rezných hrán na hliník a plast.**

Iba jednou hranou reže obvodovo a čelne.

S osadenou stopkou.

Veľ. Veľ. 5×100 sa dá špeciálne použiť ako fréza na vodné drážky.

Použitie:**Na vyfrézovanie drážok na dverách a oknách z hliníka alebo plastu na vysokootáčkových špeciálnych frézach (Elu, Haffner atď.).**

Technický opis

Počet zubov Z	1
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	35 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,13 mm
Ø rezných hrán D _c	5 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Dĺžka britov L _c	18 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	Valcová stopka s h6
Tolerancia menovitého Ø	js14
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS Co 5
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	100	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	78	P
CuZn	podmienene vhodný	90	N
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		