

**Garant****Fréza, TiAlN, Ø × dĺžka js14 DC: 8X80mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	190750 8X80
GTIN	4045197098757
Trieda položky	11W

## Popis

**Prevedenie:****Špeciálna geometria rezných hrán na hliník a plast.**

Iba jednou hranou reže obvodovo a čelne.

**S osadenou stopkou.**

Veľ. Veľ. 5×100 sa dá špeciálne použiť ako fréza na vodné drážky.

**Použitie:****Na vyfrézovanie drážok na dverách a oknách z hliníka alebo plastu na vysokootáčkových špeciálnych frézach (Elu, Haffner atď.).**

## Technický opis

Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> vrát. vôle	54 mm
Počet zubov Z	1
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,23 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	8 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Dĺžka britov L <sub>c</sub>	14 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka	Valcová stopka s h6
Tolerancia menovitého Ø	js14
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	HSS Co 5
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	200	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	120	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	100	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	78	P
CuZn	podmienene vhodný	90	N
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		