



## ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP-2M k7, IC908, Ø DC: 9,5mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 231742 9,5    |
| GTIN             | 7291075287578 |
| Trieda položky   | 23J           |

### Popis

#### Prevedenie:

**Prizmaticky brúsená** rezná vložka pre presné polohovanie a stabilné lôžko. Zahnuté, **radiálne dorazové plochy** na výrazné zvýšenie upínacej sily v dôsledku pôsobenia rezných síl počas obrábania. Na obrábanie vŕtaním vo výrobe s **vysokými rýchlosťami posuvu**.

#### ICP-2M

Hlavná oblasť použitia **ISO P**. Vyššia presnosť a lepšia kvalita povrchu vďaka **4 fazetám**. Optimálna kruhovitosť navŕtaného otvoru, nízke axiálne sily, zvýšená stabilita, zvýšený objem úberu za čas.

#### Upozornenie:

Rezné hodnoty platia pre základný prvok 5xD. Pilotné otvory vytvárajte výlučne s reznou vložkou toho istého typu – najmä pri vložkách FCP a QCP-2M. Dodržiavajte pokyny na použitie pre základný prvok. Tolerancia reznej hrany vložiek: **k7** (priemer reznej hrany s pozitívnou toleranciou).

Norma o označovaní: [typ] [Ø D<sub>c</sub>]-[prídavok] [rezný materiál]

Príklady:

č. 231740 6,5 ICP 065 IC908

č. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908

č. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908 **Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.**

## Technický opis

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Ø D                                     | 9,5 mm                  |
| pre veľkosť základného prvku            | 9                       |
| Séria                                   | SUMO-CHAM               |
| Počet výmien/rezných hrán               | 2                       |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/ot,             |
| Povrchová úprava                        | TiAlN                   |
| Označenie výrobku ISCAR                 | ICP 095-2M IC908        |
| Geometria                               | ICP-2M                  |
| Uhol špičky                             | 154 Stupeň              |
| Označenie výrobcu                       | ICP 095-2M IC908        |
| Typ                                     | IC908                   |
| Rezný materiál                          | HM                      |
| Druh produktu                           | Rezná vložka na vrtanie |

## Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 100            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 90             | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný            | 100            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 70             | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný            | 55             | P       |
| Oceľ < 55 HRC                 | podmienene vhodný | 35             | H       |
| Oceľ < 60 HRC                 | podmienene vhodný | 35             | H       |
| GG(G)                         | podmienene vhodný | 120            | K       |
| CuZn                          | podmienene vhodný | 155            | N       |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Olej          | podmienene vhodný |
| mokrú maximum | vhodný            |