



## LED vrecková lampa s akumulátorom, Typ: 170



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081364 170
GTIN	4062406942595
Trieda položky	02A

### Popis

#### Prevedenie:

Odolná nabíjateľná LED baterka vyrobená z eloxovaného hliníka. **2-stupňový obvod** s prídavnou **funkciou boost** poskytuje **vynikajúci svetelný výkon** pre všetky aplikácie. Zaoštrovanie jednou rukou umožňuje rýchlu a jednoduchú reguláciu svetelného kužeľa.

- **Monitorovanie nabíjania a vybíjania pomocou farebnej LED diódy vo vypínači.**
- **Dlhá doba prevádzky s konštantným svetelným výkonom.**
- **Nabíjacia zásuvka USB-C.**
- **Ochrana proti samovoľnému pohybu.**
- **So zaoštrovacou hlavicou svietidla.**

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Obsahuje nabíjací kábel USB-C a akumulátor. S pútkom na ruku.

#### Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory nájdete pod č. 081365

### Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Celková dĺžka	164 - 176 mm
Kapacita akumulátora	2,9 Ah
Hodnota CRI	>80

Svetelný tok	500 lm
Trvanie osvetlenia	2 h
Hmotnosť	160 g
Trvanie osvetlenia úroveň 2	4,5 h
Druh batérie	Li-Ion
Ø hlavy	32 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Vymeniteľná batéria	áno
Trvanie osvetlenia Boost	30 s
Funkcia baterky	Fokus
Napätie akumulátora	3,7 V
Svetelný tok Boost	900 lm
Osvetľovacie teleso	LED lampa
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Svetelný tok Úroveň 2	200 lm
Druh produktu	Vrecková lampa

## Príslušenstvo

Náhradný akumulátor 18650	081365 18650
---------------------------	--------------