

Garant**Valcový upínač bez vnútorného chladenia, stopka Weldon, Pre Ø vyvrtavacej hlavy D: 10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 210555 10 |
| GTIN | 4045197522634 |
| Trieda položky | 21Z |

Popis**Prevedenie:**

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.

Systém obvodovej hádzavosti $\leq 10 \mu\text{m}$ vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.

Upozornenie:

Maximálna hĺbka frézovania = $L_1 + l$; l = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050 – 210410.

Upínací kľúč = č. 219987.

Použitie na momentový kľúč = č. 219986.

Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Technický opis

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Úžitková dĺžka L_1 | 24 mm |
| Vonkajší Ø D_1 | 9,8 mm |
| Pre Ø vyvrtavacej hlavy D | 10 mm |
| odporúčaný ťahovací moment | 5 Nm |
| Celková dĺžka L | 75 mm |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Séria | TopCut |
| Upínač | stopka Weldon |
| Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |

