

**Garant****TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,01-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	122680 14,01-X
GTIN	4067263000938
Trieda položky	11E

**Popis****Prevedenie:**

Najmä na obrábanie **títanu a zliatin na báze niklu**. S vysoko účinnou povrchovou úpravou TiAlSiN, odolnou proti opotrebeniu, **pre dlhú životnosť** nástroja v kombinácii s **optimálnou kvalitou otvoru a veľmi nízkou tvorbou hrán**.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednať s č. **122681**.

Tvar **HE**: objednať s č. **122680** a **129100HE**. Lehota dodania: 7 pracovných týždňov

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka: Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúčené. S výhradou prekročenia a nedodania  $\pm 10\%$  (min. 1 kus).

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Rozsah Ø	14,01 - 16 mm
Norma	DIN 6537
Dĺžka napínacích drážok $L_c$	83 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$	59 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Celková dĺžka L	133 mm

Tolerancia menovitého Ø	m7
Povrchová úprava	TiAlSiN
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	6×D
Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania	HPC
Pološtandard	áno
Farebný krúžok	ružová
Druh produktu	Špirálový vrták

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	45	S
Inconel	vhodný	35	S
mokrú maximum	vhodný		