

**Garant****Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka  $a_p = 5$  mm,  $\varnothing D$ : 125mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	218562 125
GTIN	4045197647573
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

**Použitie:**

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

**Náhradný diel:**

Č. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP9**.

Možné je objednať kotúčovú frézu do  $\varnothing D = 200$  mm.

## Technický opis

$\varnothing$ goliera $d_1$	70 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	6
maximálna hĺbka zárezu $a_{e,max}$	23,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1103

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	125 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Počet otočných rezných platničiek	12
Prevedenie stopky	s otvorom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1103
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219949