

Prídavný paletový regál, Hĺbka 1100 mm, Výška: 3000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	991207 3000
GTIN	4058255110117
Trieda položky	960

Popis**Prevedenie:**

Základný regál pozostávajúci z 2 profilových rámov so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 párami nosníkov. **Prídavný regál** pozostávajúci z 1 profilového rámu so vždy 4 ukotveniami a 2, príp. 3 párami nosníkov. Prídavné úrovne nájdete v časti príslušenstvo.

Nosníky Typ LNS 100 × 50 × 1,5.

Montážny rozmer prídavného regálu: 2786 mm.

Popis:**Montážne rozmery:****Celková dĺžka regálu:**

Pre rám S610-M18-U a S625-A18:

Menovitá dĺžka + počet stojok × 86 mm (pri S610-M18-U)

Menovitá dĺžka + počet stojok × 110 mm (pri S625-A18).

Povrchová úprava farby:

Stojany sú **práškovovo lakované** podobne ako dopravná modrá RAL 5017, stĺpiky sú čisto oranžové RAL 2004.

Upozornenie:

- **Pri nerovných podlahách vám odporúčame dodatočné plechy na podloženie.**
- **Dodanie po jednotlivých dieloch z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodávka bez montáže.**

- **Zohľadnite minimálnu vzdialenosť 100 mm medzi rámami a stenami alebo časťami budovy pre pätku.**

Pri montáži nosníkov dávajte pozor na to, aby **vonkajší stojan prečnieval minimálne 500 mm cez poslednú úložnú plošinu**. V rámci radu regálov stačí presah 100 mm.

Technické ustanovenia pre konštrukciu paletového regálu podľa BGR 234:

- **Vonkajšie stojany musia byť minimálne o 500 mm vyššie ako horná úroveň v uličkách a dopravných trasách.**
- **Priechody a nadstavby musia byť vybavené uzavretým panelom (napr. drevotriesková doska).**
- **Svetlá výška prechodu musí byť najmenej 2 100 mm.**
- **V prípade vonkajších stojanov a prechodov musia byť namontované ochranné rohy.**
- **Jednotlivé regály, ktoré sú voľne stojace v miestnosti, musia byť zabezpečené mriežkovanými zadnými stenami (proti pádu skladovaného tovaru).**
- **Ku každému radu regálov sa pripevnia štítky s nosnosťou.**
- **Kvalita betónu: najmenej C20/25 podľa EN 206-1 (DIN 1045-2); hrúbka betónu najmenej 200 mm.**
- **Keď je vzdialenosť medzi paletami v dvojrádovom regáli menšia ako 100 mm, musia byť k dispozícii poistky proti presunutiu.**

Ďalšie pokyny k plánovaniu a konštrukcii:

- **Dôležitým údajom je vzperná dĺžka (K) = maximálna vzdialenosť medzi podlahou a hornou hranou 1. úrovne väzníka. Podľa neho sa počíta typ použitého stojana.**
- **Vždy počítajte so vzdialenosťou približne 100 mm nad tovarom k ďalšej úrovni skladovania alebo stropu haly.**
- **Výška zdvíhania ovládacej jednotky: horný okraj horného väzníka plus 200 mm.**

Naše technické špecifikácie sa nevzťahujú na bitúmenové alebo magnezitové povrchy, kompozitné dlažby a valcovaný betón.

Technický opis

Výška	3000 mm
Počet paletových miest na pole	9
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka	2786 mm
Typ nosníka	LNS 100×50×1,5
Zaťaženie priečinka	1545 kg
Počet úrovní skladovania	3
Profil rámu	S610-M18-U
Šírka priečinka	2700 mm
Zásuvná montáž	áno
Montáž zákazníkom	áno

Montáž regálu	Prídavný regál
Hĺbka	1 100 mm
Prístup k regálom	obojsstranná
Zaťaženie poľa (3 polia s vždy 2 párami nosníkov na pole)	5320 kg
Počet stojanov na police	1
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov)	1545 kg
Upínač paliet s nosnosťou	515 kg
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Prevedenie montáže	Nástrčný regál
Voľba farieb	RAL 5010, 2004
Atribút Názov produktu	Hĺbka 1 100 mm
Druh produktu	Paletový regál

Príslušenstvo

Poistný kolík pre nosník	991331
Podlahové kotvy pre rámy paletových regálov	991470
Podložné plechy pre rámy paletových regálov5-dielna súprava Typ 5	991481 5
Pár nosníkov LNS-DUO 100x50 Dĺžka nosníka 2700	991338 2700