

Garant**Kotúčová fréza s nákrúžkom Šírka $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 218562 160 |
| GTIN | 4045197647580 |
| Trieda položky | 210 |

Popis**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Náhradný diel:

Č. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP9**.

Možné je objednať kotúčovú frézu do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický opis

| | |
|--|---------|
| maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$ | 41,2 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | SNHX |
| \varnothing polohovacieho otvoru | 40 mm |
| \varnothing goliera d_1 | 70 mm |
| efektívny počet rezných hrán Z_{eff} | 8 |

| | |
|---|----------------------|
| Celková dĺžka L_{celk} | 50 mm |
| \varnothing rezných hrán D_c | 160 mm |
| Počet otočných rezných platničiek | 16 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Výmena nástrojov | PowerCard |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SN.. 1103 |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219949 (IP9; 2,0 Nm) |
| Druh produktu | Kotúčová fréza |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne | 219949 |
| Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2 | 211750 2,2 |
| Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP | 674252 9IP |