

**HELI3MILL rohová fréza, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z: 25/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226480 25/3
GTIN	7291075313901
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Počet rezných hrán Z	3
\varnothing rezných hrán D_c	25 mm
\varnothing stopky D_s h6	25 mm
Séria	HELI-3-MILL
$\varnothing D_3$	21 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	159,9 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	49 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	3,4 mm

Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Uhol rampy α_{max}	2,9 Stupeň
Označenie výrobcu	HM390 ETP D25-3-C25-10
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---------------------------------------------------------	----------