

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 125/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 125/7
GTIN	7291075313123
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vrtacie kruhové frézovanie a ramping.

**Náhradný diel:**

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	1501,11 mm
Ø D <sub>3</sub>	120,6 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	63 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	249 mm
Počet rezných hrán Z	7

Vřtacie cirkulárové frēzy $a_p$	3,3 mm
Séria	HELI-3-MILL
Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{min}$	245 mm
$\varnothing$ polohovacieho otvoru	40 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,5 Stupeň
$\varnothing$ rezných hrán $D_c$	125 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTD D125-7-40-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frēzy	Cirkulárna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Použitie frēzy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová frēza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 2	229696 2
--	----------