

**Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 63/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222500 63/5
GTIN	7291075311372
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný systém rovinného frézovania. Otočné rezné platničky sa upevňujú pomocou skrutky a s dodatočným upevnením v rybinovitom lôžku doštičky. Pozitívne axiálne uloženie platničiek zaručuje mäkký rez a tým aj výbornú kvalitu povrchu. Maximálna **hospodárnosť** vďaka otočným rezným platničkám s 8 reznými hranami.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SYHU0704..
Séria	DOVE-IQ-MILL
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	4,6 mm
Počet rezných hrán Z	5
Ø rezných hrán D_c	63 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm

maximálny vonkajší $\varnothing D_{\max}$	72,4 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Označenie výrobcu	IQ845 FSY D063-05-22-R07
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	50 Stupeň
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 4	229695 4
---------------------------------------------------------	----------