

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 50/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226490 50/4
GTIN	7291075313048
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vrtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Sada skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

Technický opis

Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	3,9 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	95 mm
vhodná otočná rezná platnička	TD..1505..
Dĺžka rampy L pre α_{max}	468,99 mm
Počet rezných hrán Z	4

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	99 mm
Séria	HELI-3-MILL
\varnothing polohovacieho otvoru	22 mm
Uhol rampy α_{max}	1,6 Stupeň
$\varnothing D_3$	45,6 mm
\varnothing rezných hrán D_c	50 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTD D050-4-22-15
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 1	229696 1
--	----------