



Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z: 16/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221100 16/2
GTIN	7291075392739
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

Uhol rampy α_{\max}	4,3 Stupeň
Séria	LOGIQ-4-FEED
Ø stopky D_s h6	16 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	6,6 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	31 mm
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Ø rezných hrán D_c	16 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	0,8 mm
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm

Vřtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	24,6 mm
$\varnothing D_3$	8,6 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------