



Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z: 32/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	63 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	56,6 mm
Uhol rampy α _{max}	1,2 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α _{max}	22,6 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	120 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	0,8 mm
Počet rezných hrán Z	5

Ø rezných hrán D_c	32 mm
Vnútorne chladenie	áno
Celková dĺžka L_{celk}	205 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------