

HOLEX**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, G: G1/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139707 G1/8
GTIN	4062406138196
Trieda položky	12J

Popis**Prevedenie:**

Korigovaný profil závit na frézovanie **presných vnútorných alebo vonkajších rúrkových závitov Whitworth**,

(dbajte na stabilné možnosti upínania).

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). **Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.**

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Použitie pri type otvora	do 2×D pri slepom otvore
Použitie pri type otvora	až 2×D pri priechodnom otvore
Dĺžka britov L _c	20,8 mm
Počet zubov Z	3
Chodov na palec	28
Dĺžka stopky L _s	36 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Veľkosť závit	G1/8
Ø stopky D _s	8 mm
Hĺbka závit	20,8 mm

Menovité -Ø D _c	7,95 mm
Stúpanie závitov	0,907 mm
Posuv f _z v oceli < 900 N/mm ²	0,035 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH
Vrcholový uhol závitov	55 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	áno
Farebný krúžok	zelená
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný a vonkajší
Druh produktu	Závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník > 10 % si	vhodný	170	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	150	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	60	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	vhodný	180	N
Uni	vhodný		

~~mokrý maximum~~**Služby**

vhodný

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE