

**NEODO plochá/rohová fréza, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z:  
25/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém na rovinné frézovanie a frézovanie 90° rohov. Na hrubovanie a predpracovanie najmä ocelových a liatinových materiálov. Cenovo výhodné vďaka 8 rezným hranám na každej otočnej reznej platničke. Mimoriadne stabilné uloženie vymeniteľných platničiek v rybinovitom lôžku platničky.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku $L_1$	35 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	5 mm
Ø rezných hrán $D_c$	25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Séria	NEODO
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	120 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	SZ.U0804..
Označenie výrobcu	S890 ESZ D25-3-C25-R08

Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielna Typ 3	229696 3
--	----------