

HOLEX**Stopková závitová fréza 2×D, TiAlN, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	139707 G3/8
GTIN	4062406225612
Trieda položky	12J

Popis**Prevedenie:**

Korigovaný profil závit na frézovanie **presných vnútorných alebo vonkajších rúrkových závitov Whitworth**,

(dbajte na stabilné možnosti upínania).

Použitie:

Pre valcový rúrkový závit Whitworth DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom). **Vhodné pre vnútorný a vonkajší závit.**

Technický opis

Stúpanie závitov	1,337 mm
Menovité -Ø D _c	13,95 mm
Hĺbka závit	36,1 mm
Veľkosť závit	G3/8
Počet napínacích drážok	4
Počet zubov Z	4
Chodov na palec	19
Použitie pri type otvora	až 2×D pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvora	do 2×D pri slepom otvore
Celková dĺžka L	90 mm
Dĺžka britov L _c	36,1 mm

Dĺžka stopky L_s	40 mm
\varnothing stopky D_s	14 mm
Posuv f_z v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Rezný materiál	VHM
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnútorne chladenie	áno
Farebný krúžok	zelená
Vonkajšie/vnútorne použitie	vnútorný a vonkajší
Druh produktu	Závitová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	220	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	220	N
Hliník $> 10 \% \text{ si}$	vhodný	170	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	170	P
Oceľ $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	150	P
Oceľ $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120	P
Oceľ $< 1100 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	80	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	vhodný	60	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	podmienene vhodný	60	S
GG(G)	vhodný	120	K
CuZn	vhodný	180	N
Uni	vhodný		

~~mokrý maximum~~**Služby**

vhodný

Brúsenie stopky Typ HE

129100 HE

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB