



Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, \varnothing DC / počet čepielok Z: 20/3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	10,6 mm
\varnothing stopky D_s h6	20 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,7 Stupeň
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	0,8 mm
\varnothing rezných hrán D_c	25 mm
Vnútorne chladenie	áno
Séria	LOGIQ-4-FEED
Dĺžka výčnelku L_1	60 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	39 mm

Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	32,6 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------