



Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, so závitom, Ø DC / počet čepielok Z: 35/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	62,6 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	25,6 mm
Počet rezných hrán Z	5
Uhol rampy α _{max}	1,7 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	0,8 mm
Celková dĺžka L _{celk}	35 mm
Ø rezných hrán D _c	32 mm
Vnútorne chladenie	áno

Výťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	69 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Montážny závit M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 2	229695 2
---	----------