

**Čelná fréza DOVEIQMILL, s otvorem, Ø DC / počet čepielok Z: 100/7mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222500 100/7
GTIN	7291075311419
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Mimoriadne stabilný systém roviného frézovania. Otočné rezné platničky sa upevňujú pomocou skrutky a s dodatočným upevnením v rybinovitom lôžku doštičky. Pozitívne axiálne uloženie platničiek zaručuje mäkký rez a tým aj výbornú kvalitu povrchu. Maximálna **hospodárnosť** vďaka otočným rezným platničkám s 8 reznými hranami.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický opis**

Ø rezných hrán $D_c$	100 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Séria	DOVE-IQ-MILL
vhodná otočná rezná platnička	SYHU0704..
maximálny vonkajší Ø $D_{max}$	109,4 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	50 mm

Počet rezných hrán Z	7
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	4,6 mm
Označenie výrobcu	IQ845 FSY D100-07-32-R07
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	50 Stupeň
Členenie bitov	nerovnaké
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Čelná fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 4	229695 4
---	----------