


**Rohová fréza HELISLOT, s otvorom, Ø DC / Zeff: 63/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	XNMU130608
Celková dĺžka L_{celk}	80 mm
Séria	HELI-SLOT
Počet otočných rezných platničiek	18
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	69 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Ø rezných hrán D_c	63 mm

Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Označenie výrobcu	SM D063-69-3-27R XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------