


**Rohová fréza HELISLOT, s otvorom, Ø DC / Zeff: 80/5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p\max}$	69 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	5
Počet otočných rezných platničiek	30
Ø rezných hrán D_c	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	XNMU130608
Séria	HELISLOT
Celková dĺžka L_{celk}	85 mm

Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Označenie výrobcu	SM D080-69-5-32R XN13
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	229697 1
------------------------	----------