


HELI3MILL rohová fréza, Valcová stopka, Ø DC / počet čepielok Z: 25/4mm

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226480 25/4
GTIN	7291075314052
Trieda položky	19D

Popis
Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	3,4 mm
Ø D_3	21 mm
Uhol rampy α_{max}	2,9 Stupeň
Dĺžka výčnelku L_1	25 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Séria	HELI-3-MILL
Dĺžka rampy L pre α_{max}	159,9 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{max}	49 mm
Počet rezných hrán Z	4
vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{min}	46,4 mm

Ø stopky D _s h6	25 mm
Celková dĺžka L _{celk}	120 mm
Označenie výrobcu	HM390 ETP D25-4-C25-10
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------