

**Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 100/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227720 100/12
GTIN	7291075430868
Trieda položky	19D

**Popis****Prevedenie:**

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technický opis**

Celková dĺžka $L_{celk}$	40 mm
Ø rezných hrán $D_c$	100 mm
Počet otočných rezných platničiek	12
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	12
Séria	HELI-SLOT
Ø polohovacieho otvoru	27 mm

maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	26 mm
Dĺžka goliera $L_1$	25 mm
Šírka štrbiny $a_p$	10 mm
Označenie výrobcu	FDN D100-10-27-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 3	229695 3
---	----------