




Kotúčová fréza HELISLOT s prírubou, Ø DC / Zeff: 125/14mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Ekonomické obrábanie drážok a T-drážok. Rôzne šírky drážok len s jednou veľkosťou otočnej platničky vďaka koncepcii lôžka platničky s posunutými zubami. Štvorcové otočné platničky s pozitívnym uhlom čela na efektívne a šetrné obrábanie. Vysoká spoľahlivosť procesu vďaka optimalizovanému vystuženiu platničky v lôžku.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné platničky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	125 mm
Séria	HELI-SLOT
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	14
Celková dĺžka L_{celk}	45 mm
Počet otočných rezných platničiek	14
Ø polohovacieho otvoru	32 mm

maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	33 mm
Dĺžka goliera L_1	31 mm
Šírka štrbiny a_p	10 mm
Označenie výrobcu	FDN D125-10-32-XN09
Prevedenie stopky	s otvorom
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 3	229695 3
---	----------