



HELI3MILL rohová fréza, stopka Weldon, Ø DC / počet čepielok Z: 32/4mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	226481 32/4
GTIN	7291075313956
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	220,9 mm
Uhol rampy α_{\max}	2,1 Stupeň
Ø D_3	28 mm
Celková dĺžka L_{celk}	110 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	3,3 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	63 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
Ø rezných hrán D_c	32 mm

Séria	HELI-3-MILL
Počet rezných hrán Z	4
Výťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	60,4 mm
Označenie výrobcu	HM390 ETP D32-4-W32-10
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------