

**HELI3MILL rohová fréza, s otvorom, Ø DC / počet čepielok Z: 63/6Smm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	226486 63/6S
GTIN	7291075314106
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Procesne spoľahlivý rohový frézovací systém pre širokú škálu použití. Vyhotovenia v dvoch systémových veľkostiach s dĺžkami rezných hrán 10 a 15 mm. Optimálne zrezané otočné rezné platničky Trigon v lôžku zaručujú skutočné 90° ramená. Ideálne sa hodí na vŕtacie kruhové frézovanie a ramping.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre otočné rezné platničky č. **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Technický opis

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	515,62 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
Počet rezných hrán Z	6
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	125 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	122,4 mm
Ø D_3	59 mm

Séria	HELI3MILL
Celková dĺžka L_{celk}	45 mm
Uhol rampy α_{max}	0,9 Stupeň
Vŕtacie cirkulárové frézy a_p	2,9 mm
vhodná otočná rezná platnička	TP..1003..
\varnothing rezných hrán D_c	63 mm
Označenie výrobcu	HM390 FTP D063-6-27-10
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorné chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 1	229695 1
---	----------