



## Magnet na zdvíhanie bremien na tenké materiály TP, maximálna nosnosť (10 mm): 400



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085985 400
GTIN	2050001660558
Trieda položky	08P

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Magnetické polia optimálne pre bezpečné zdvihnutie **tenkých** plechov a ocelových dosiek.

#### Použitie:

Pre bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a kruhových materiálov (Č. 085990; 085992; 085995) alebo tenkých plochých materiálov (Č. 085985).

Pre liatinové alebo ocelové diely, dosky, tyče alebo rúry. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarňach, skladoch ocele, nástrojárňach a výrobných priestoroch.

### Technický opis

maximálna nosnosť pri šírke materiálu rovina 5 mm	150 kg
Rozmer D	74 mm
Rozmer A	300 mm
Rozmer E	51 mm
Rozmer C	100 mm

Rozmer F	181 mm
Rozmer G	40 mm
maximálna nosnosť pri šírke materiálu rovina 6 mm	200 kg
maximálna nosnosť pri šírke materiálu rovina 8 mm	300 kg
Maximálna dĺžka rovina	2000 mm
Hmotnosť	15 kg
maximálna nosnosť pri šírke materiálu rovina 10 mm	400 kg
Rozmer B	352 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien