

**Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, s otvorom, \varnothing DC/ počet čepielok Z: 52/7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221106 52/7
GTIN	7291075393392
Trieda položky	19D

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

\varnothing rezných hrán D_c	52 mm
Uhol rampy α_{max}	0,7 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	XNMU040310..
$\varnothing D_3$	44,6 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	103 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm

Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	7
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	73,66 mm
Víťacie cirkulárové frézy a_p	0,8 mm
Séria	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Víťacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	96,6 mm
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	17 Stupeň
Označenie výrobcu	FFX4 FD052-7-22-04
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza