



Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, s otvorom, \varnothing DC/ počet čepielok Z: 32/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

\varnothing polohovacieho otvoru	16 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	63 mm
\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	24,6 mm
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	22,6 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm

Fz Helix	0,8
Uhol rampy α_{\max}	1,2 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	0,8 mm
Počet rezných hrán Z	5
Séria	LOGIQ-4-FEED
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Vnútorne chladenie	áno
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky5-dielne Typ 2	229695 2
---	----------