



Fréza pre vysoké posuvy LOGIQ4FEED, stopka Weldon, \varnothing DC / počet čepielok Z: 32/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Trieda položky	19D

Popis

Prevedenie:

Inovatívny frézovací systém s vysokým posuvom na efektívne hrubovanie – najmä na obrábanie hlbokých dutín, napr. vo výrobe nástrojov a foriem, ako aj v leteckom a kozmickom priemysle. Otočná rezná platnička má vedľajšiu reznú hranu, ktorá zaručuje vyšší výkon trieskového obrábania pri šikmom zanorení.

Náhradný diel:

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Technický opis

\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
\varnothing stopky D_s h6	32 mm
$\varnothing D_3$	24,6 mm
Počet rezných hrán Z	5
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	0,8 mm
Dĺžka rampy L pre α_{max}	22,6 mm
Séria	LOGIQ-4-FEED
Uhol rampy α_{max}	1,2 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{max}$	63 mm

Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
Celková dĺžka L_{celk}	150 mm
Dĺžka výčnelku L_1	80 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 5-dielne Typ 2	229695 2
--	----------